



Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31



Bestelldaten

Bestellnummer	719890 A31
GTIN	4003773048848
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter**

Öffnungsfeder. Form B – abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

für Außen-Sicherungsringe-Ø	40 - 100 mm
ganze Länge	210 mm
Spitzen-Ø	2,3 mm
Form	B
Norm	DIN 5254 B
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange