

**Garant****Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J01****Bestelldaten**

Bestellnummer	719770 J01
GTIN	4045197504043
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.**

**Vorteil:**

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

**Verwendung:**

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technische Beschreibung**

Form	D
ganze Länge	130 mm
Spitzen-Ø	0,9 mm
für Innen-Sicherungsringe-Ø	8 - 13 mm
Norm	DIN 5256 D
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange