



Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J01



Bestelldaten

Bestellnummer	719790 J01
GTIN	4003773048619
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

für Innen-Sicherungsringe-Ø	8 - 13 mm
Form	D
ganze Länge	130 mm
Spitzen-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5256 D
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange