

Garant**Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J21****Bestelldaten**

Bestellnummer	719770 J21
GTIN	4045197504067
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø	1,8 mm
ganze Länge	165 mm
für Innen-Sicherungsringe-Ø	19 - 60 mm
Form	D
Norm	DIN 5256 D
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange