



Sicherungsringzange, Typ: A4



Bestelldaten

Bestellnummer	719905 A4
GTIN	4045197493095
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Form A – gerade Backen.**Verwendung:**

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	A
ganze Länge	320 mm
Spitzen-Ø	3,2 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5254 A
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange