



Fühlerlehenrolle 12,7 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478507 0,06
GTIN	4045197925572
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehen-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

Rostfrei– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Technische Beschreibung

Dicke	0,06 mm
Fehlergrenze	±3 µm
Norm	Werksnorm
Toleranz	T3
Werkstoff	rostfrei

Material	Edelstahl, INOX
Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	12,7 mm
Produktart	Fühlerlehrenband