

**Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478507 0,15
GTIN	4045197925831
Artikelklasse	42H

**Beschreibung****Ausführung:**

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**Rostfrei**– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

**Verwendung:**

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

**Technische Beschreibung**

Dicke	0,15 mm
Fehlergrenze	±5 µm
Norm	Werksnorm
Toleranz	T3
Werkstoff	rostfrei

Material	Edelstahl, INOX
Rollen Länge	5 m
Rollen Breite	12,7 mm
Produktart	Fühlerlehrenband