



## Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,08mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478507 0,08   |
| GTIN          | 4045197925596 |
| Artikelklasse | 42H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

**Rostfrei**– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

#### Verwendung:

Im Vorrichtung- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

### Technische Beschreibung

|              |           |
|--------------|-----------|
| Dicke        | 0,08 mm   |
| Fehlergrenze | ±4 µm     |
| Norm         | Werksnorm |
| Toleranz     | T3        |
| Werkstoff    | rostfrei  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Material      | Edelstahl, INOX  |
| Rollen Länge  | 5 m              |
| Rollen Breite | 12,7 mm          |
| Produktart    | Fühlerlehrenband |