



Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, rostfrei, Dicke: 0,2mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478507 0,2 |
| GTIN | 4045197925855 |
| Artikelklasse | 42H |

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Banddicke ist ab Größe 0,02 fortlaufend unverwischbar markiert (Ausnahme Nr. 478502 ab Gr. 0,08).

Aufbewahrt in praktischer Vorratsdose wie ein Rollbandmaß herauszuziehen. Vom 5 bzw. 10 m langen Band kann die gewünschte Länge abgetrennt werden.

Rostfrei– rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,005–0,05 mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Im Vorrichtungs- und Werkzeugbau zum Justieren von Maschinenteilen, als Unterlagsfolie beim Ausrichten von Werkstücken, für Toleranzmessungen aller Art, zur Kontrolle von Passungen und Führungen, zum Einstellen von Farb- und Druckwalzen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------|
| Fehlergrenze | ±6 µm |
| Dicke | 0,2 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Toleranz | T3 |
| Werkstoff | rostfrei |

| | |
|---------------|------------------|
| Material | Edelstahl, INOX |
| Rollen Länge | 5 m |
| Rollen Breite | 12,7 mm |
| Produktart | Fühlerlehrenband |