

Garant**Eck-Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus, passend für Anschluss-Plattentiefe: 700mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	933648 700
GTIN	4045197553782
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Arbeitsplatte in modernem Design und **widerstandsfähiger** Oberfläche für **anspruchsvolle Anwendungen**. Bambus ist der schnellste nachwachsende Rohstoff, ressourcenschonend und ökologisch. Die Platte besteht aus Bambuslamellen, 5-schichtig verzugs- und wasserfest kreuzverleimt. Die Kanten sind allseitig mit Radien versehen, die Oberfläche ist geschliffen und rückstandsfrei geölt. Regelmäßiges Reinigen und Ölen der Oberfläche verlängert die Lebensdauer und verhindert Risse und Fleckenbildung. Bambus ist ca. 30 % härter als Eiche und formstabiler als z. B. Buche und Ahorn. **Bambusplatten** sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf **700 mm Plattentiefe**.

Passend für:

Fußteil Nr. 933620 – 933625; 937103; 933703 – 933708.

Technische Beschreibung

Tiefe	1000 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe	700 mm
Eck-Schräge	45°
Anschlussseite links (Tiefe)	700 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus-Lamellen kreuzverleimt
Stärke	50 mm

Datenblatt

Breite	1000 mm
Anschlussseite rechts (Tiefe)	700 mm
Arbeitsplatte Oberfläche	geschliffen, rückstandsfrei geölt
Umleimer Ausführung	kein Umleimer
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Werkbankplatte