



## Handschuh-Paar 6230, Handschuhgröße: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	094236 8
GTIN	4059904093782
Artikelklasse	09H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**6230.** Antistatischer Handschuh für **ESD** Anwendungen. Auch zur Bedienung von **Touchscreens** geeignet.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

### Technische Beschreibung

EN 388 Schnittfestigkeit	1
EN 388 Weiterreißfestigkeit	3
silikonfrei	nein

Atmungsaktivität	gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Passform	gut
Handschuhgröße	8
Hitzeschutz	nicht vorhanden
EN 388 Durchstichfestigkeit	1
Tastgefühl	sehr gut
DMF-frei	nein
Ölgriff	mäßig
Nassgriff	mäßig
Material Beschichtung	PU
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	13G
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Verwendung	mehrweg
EN 388	3141X
Trägermaterial	Nylon/Carbon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	weiß / grau
Gewicht	14 g
Produktart	ESD-Handschuhe