

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Artikelklasse	21T

**Beschreibung**
**Ausführung:**

PCLNR 95° Bohrstangen für Wendeschneidplatten CN.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15,25 mm
Kniehebel	259015 11
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Kniehebelschraube	259018 9
Plattengröße	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
ISO-Code Halter	A16M PCLNR/L09
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500