

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Artikelklasse	21T

**Beschreibung**
**Ausführung:**

PCLNL 95° Bohrstanzen für Wendeschneidplatten CN.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kniehebel	259015 11
ISO-Code Halter	A16M PCLNR/L09
Gesamtlänge L	150 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Spannhöhe $L_2$	15,25 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Kniehebelschraube	259018 9
Plattengröße	9 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500