



Handschuh-Paar 6230, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094236 10
GTIN	4059904093805
Artikelklasse	09H

Beschreibung

Ausführung:

6230. Antistatischer Handschuh für **ESD** Anwendungen. Auch zur Bedienung von **Touchscreens** geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Tastgefühl	sehr gut
silikonfrei	nein
Ölgriff	mäßig

EN 388 Schnittfestigkeit	1
Passform	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	1
Atmungsaktivität	gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Material Beschichtung	PU
Handschuhgröße	10
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Nassgriff	mäßig
EN 388 Weiterreißfestigkeit	3
DMF-frei	nein
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	13G
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Verwendung	mehrweg
EN 388	3141X
Trägermaterial	Nylon/Carbon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	weiß / grau
Gewicht	14 g
Produktart	ESD-Handschuhe