

**Garant****Handreibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-Ø DC: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160200 2
GTIN	4045197926425
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit **Linksspirale** 7 – 8° und langem Anschnitt über 1/4 der Schneidenlänge. Gerade Zähnezahl mit ungleicher Teilung für runde und rattermarkenfreie Bohrung. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle.

Handreibahlen **fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.**

**Verwendung:**

Für Durchgangsbohrungen (nicht für Grundlöcher). Auch für unterbrochene Bohrungen gut geeignet.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	1,6 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	25 mm
Ø-Bereich	1,901 - 2,12 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	34 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralwinkel	7-8 Grad

Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		