

Grensrachenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz, Typ: Q



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 484225 Q |
| GTIN | 2050001956552 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

WICHTIG: Artikel ist konfigurierbar

Toleranzfeld: a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Qualität: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nennmaß: 83.001 - 92.999 mm, Intervall: 0,001

Ausführung:

Doppelseitige Grensrachenlehre aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7163.

Für Zwischenmaß oder zahlenmäßiger Toleranz.

Grensrachenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz z.B **Nr. 484225 Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163**.

Kalibrierung: L8

Nennmaß: 83,001 - 92,999 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|----------------|
| Toleranzwert | -5,4 - 2,7 mm |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Lehrenart | Ausschusslehre |

| | |
|--------------|------------|
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7163 |
| Norm | DIN 7164 |
| Toleranzfeld | a |
| Toleranzfeld | b |
| Toleranzfeld | c |
| Toleranzfeld | cd |
| Toleranzfeld | d |
| Toleranzfeld | e |
| Toleranzfeld | ef |
| Toleranzfeld | f |
| Toleranzfeld | fg |
| Toleranzfeld | g |
| Toleranzfeld | h |
| Toleranzfeld | j |
| Toleranzfeld | js |
| Toleranzfeld | k |
| Toleranzfeld | m |
| Toleranzfeld | n |
| Toleranzfeld | p |
| Toleranzfeld | r |
| Toleranzfeld | s |
| Toleranzfeld | t |
| Toleranzfeld | u |
| Toleranzfeld | v |
| Toleranzfeld | x |
| Toleranzfeld | y |
| Toleranzfeld | z |
| Toleranzfeld | za |

| | |
|--------------|--------------------|
| Toleranzfeld | zb |
| Toleranzfeld | zc |
| Qualität | 13 |
| Qualität | 12 |
| Qualität | 11 |
| Qualität | 7 |
| Qualität | 10 |
| Qualität | 9 |
| Qualität | 8 |
| Qualität | 6 |
| Werkstoff | Lehrenstahl |
| Nennmaß | 83,001 - 92,999 mm |
| Kalibrierung | L8 |
| Produktart | Grensrachenlehre |

Dienstleistungen

| | |
|--|--------------|
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| Kalibrierung Grensrachenlehre maximales Nennmaß 50 mm | 018420 50 |
| Kalibrierung Grensrachenlehre maximales Nennmaß 50 mm | 028700 50 |
| DAkkS-Kalibrierung Grensrachenlehre maximales Nennmaß 5-100 mm | 028710 5-100 |