

**Ansell****Handschuh-Paar HyFlex® 11-619, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094262 7
GTIN	10076490481145
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

HyFlex® Serie. Extrem dünner und dennoch robuster Handschuh durch **18-Gauge**-Stricktechnik. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

HyFlex® 11-619. Mit Beschichtung bis in den Pulsbereich.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Stricktechnologie: 18G

Farbe: weiß

**Technische Beschreibung**

Hitzeschutz	nicht vorhanden
Atmungsaktivität	sehr gut
Handschuhgröße	7

Material Beschichtung	PU
Nassgriff	mäßig
Gewicht	7,4 g
Passform	sehr gut
Tastgefühl	sehr gut
DMF-frei	nein
silikonfrei	nein
Ölgriff	gut
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
EN 388:2016	2121X
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	weiß
Stricktechnologie	18G
Produktart	Mehrzweckhandschuhe