

Garant
Nutenstoßhalter Standard Ø DS 20 mm, ab Nutbreite m: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290354 5
GTIN	4045197926685
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Nutlänge L_1	46 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	12,82 mm
Mittenversatz L_3	6,35 mm
Schraube	290399 1
geeignet für Nutbreite m	5 mm
Schaft-Ø	20 mm
Schneidenträger-Ø D_1	12 mm
Innenkühlung	ja

Schaftlänge L _s	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug