

**Garant**
**Nutenstoßhalter Standard Ø DS 20 mm, ab Nutbreite m: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290354 3
GTIN	4045197926661
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	30 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	4,2 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	8,36 mm
geeignet für Nutbreite m	3 mm
Schraube	290399 1
Schaft-Ø	20 mm
Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Innenkühlung	ja

Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug