

Garant**5-Achs-Spanner Xpent, Typ: 1S****Bestelldaten**

Bestellnummer	361100 1S
GTIN	4045197926906
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Flexibles, modulares Spannsystem.**
- **Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.**
- **Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.**
- **Beide Spannmodule individuell auf Basisschiene positionierbar.**
- **Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.**
- **Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.**
- **Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200mm.**

Verwendung:

Perfekt für die echte 5-Seiten- Bearbeitung.

In Verbindung mit verschiedenen Backen ist konventionelles, glattflächiges Spannen und Rohteilspannung möglich.

Lieferumfang:

Basisschiene, Spindel, Spindelverlängerung, Kurbel / 6-kant-Schraubendreher (bei Typ 1S), Spannmodul fix, Spannmodul mobil.

Sonderzubehör:

Spannmodule Nr. 361105 – 361110, Mittelbacke Nr. 361111, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120, Spannpratzen Nr. 361165, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, Schraubendrehereinsatz Nr. 643329, Werkstückanschlag Nr. 360094, Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361138.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 361123 – 361137 und Vorsatzbacken Nr. 361140 – 361151 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Spannsituation S4 wird eine weitere

Spindelverlängerung Nr. 361120 benötigt. Für eine perfekte Schmierung des Werkzeugs empfehlen wir Mehrzweckfett Nr. 083592 PLUS.

Technische Beschreibung

C ₁	77,5 mm
maximales Drehmoment	90 Nm
Spannbereich S4	286 - 386 mm
Spannbereich S3	186 - 290 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Xpent1-2
Nutbreite n H7	20 mm
Länge L	454 mm
Breite B	125 mm
Grundkörperhöhe c	125,5 mm
Höhe h	45 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
Schlüsselweiten-Maße	10 mm
Spannbereich S1	6 - 108 mm
Gewicht	34 kg
Spannbereich S2	104 - 208 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Serie	Xpent
Größe Spindelverlängerung	100
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock