

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 1616X09

passende Wendeschneidplatte: CN.. 09T3..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 23 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 27 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Unterlegplatte: 259033 7

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	74 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 1616X09
Plattengröße	9 mm

Unterlegplatte	259033 7
Pratze, Schraube, Feder	259036 13
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	23 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 5
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	27 mm
Schaftgröße	16 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter