

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/12mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250005 20/12 |
| GTIN | 4045197926951 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2020X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 26 mm

Kopflänge L₁: 29 mm

Gesamtlänge L: 88 mm

Unterlegplatte: 259033 2

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. |
| Plattengröße | 12 mm |
| Kopflänge L ₁ | 29 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 8 |
| Funktionsbreite L ₄ | 26 mm |
| Gesamtlänge L | 88 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Unterlegplatte | 259033 2 |
| ISO-Code Halter | DCLNR/L 2020X12 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 |
| Serie | Eco |
| Einsatzart | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |