

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260294 16/11 |
| GTIN | 4045197927132 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SDJCR/L 1616X11

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Funktionsbreite L₄: 20 mm

Kopflänge L₁: 29 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 3

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 1 |
| Gesamtlänge L | 74 mm |
| ISO-Code Halter | SDJCR/L 1616X11 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Schaftgröße | 16 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Unterlegplatte | 269007 1 |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269023 3 |
| Funktionsbreite L ₄ | 20 mm |
| Kopflänge L ₁ | 29 mm |
| Serie | Eco |
| Einsatzart | rechts |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |