

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2525X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 38 mm

Gesamtlänge L: 109,5 mm

Unterlegplatte: 259033 3

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259033 3
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Pratze, Schraube, Feder	259036 11

ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525X15
Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
Gesamtlänge L	109,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500