

**Garant****eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250615 20/15
GTIN	4045197927330
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2020X15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 38 mm

Gesamtlänge L: 97 mm

Unterlegplatte: 259033 3

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020X15
Plattengröße	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..

Pratze, Schraube, Feder	259036 11
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259033 3
Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Gesamtlänge L	97 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10