

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/08 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251908 20/08
GTIN	4045197927361
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2020X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Unterlegplatte: 259033 6

## Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 10

Unterlegplatte	259033 6
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2020X08
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10