

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 16/06 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251909 16/06
GTIN	4045197927385
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 1616X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L₄: 20 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Unterlegplatte: 259033 8

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Kopflänge L ₁	27 mm

Pratze, Schraube, Feder	259036 13
Schraube für Unterlegplatte	259027 1
Unterlegplatte	259033 8
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
ISO-Code Halter	DWLNR/L 1616X06
Schaftgröße	16 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8