



Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415100 200
GTIN	4045197927668
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	60 mm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

021000 200

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

021010 200