



## Digitaler Tiefenmessschieber, Messbereich: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	418760 50
GTIN	4045197927682
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitaler Tiefenmessschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Nadelloch-Taster Länge	6 mm
Nadelloch-Taster-Ø	1,5 mm
Fehlergrenze	0,02 mm
Brückenlänge	50 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236