

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SSKCR 75°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	A16M SSKCR/L09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	9 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
Auskraglänge L_1	48 mm
Spannhöhe L_2	15,25 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500