

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 160616 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mmVorschub f : 0,4 - 1,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Eckenradius	1,6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7120-1

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VR
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen