

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SSKCL 75°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L_2	15,25 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Auskraglänge L_1	48 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A16M SSKCR/L09
Gesamtlänge L	150 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500