

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 160624 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 8 mm

Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 210 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VR
Schneidstoff	HM
Eckenradius	2,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 210 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	2 - 8 mm
Sorte	HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen