

Garant**Klemmdrehhalter MVJNR 93°, für Wendeschneidplatten VN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	MVJNR/L 3225P16
Kopflänge L ₁	32 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
Schaftgröße	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 39
Spannpratze	259038 2
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500