

Garant**Klemmdrehhalter MVJNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Spannpratze	259038 2
Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 39
ISO-Code Halter	MVJNR/L 3225P16
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schraube für Spannpratze	259021 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Datenblatt

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500