

Garant**Klemmdrehhalter MVVNN 93°, für Wendeschneidplatten VN., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 39
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	32 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
ISO-Code Halter	MVVNN 3225P16
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	45 mm
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 2
Gesamtlänge L neutrale Halter	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500