

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 190616 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VR

 Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 8 mm

 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7140-1
Vorschub $f$	0,2 - 0,8 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_p$	2 - 8 mm
Spanbrecher	VR

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 180 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen