

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 190624 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VR

Schnitttiefe a_p : 2 - 8 mm

Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 210 m/min
Spanbrecher	VR
Schnitttiefe a_p	2 - 8 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	2,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen