

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 190624 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Eckenradius	2,4 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min
Spanbrecher	VG
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen