



Rohrbiegeapparat (Biegesegment und Hebel), für Rohr-Außen-Ø: 10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	823000 10
GTIN	4004625245101
Artikelklasse	86B

Beschreibung

Ausführung:

Das Gerät besteht aus nur 2 Einzelteilen (Biegesegment und Biegehebel), die einfach zusammenschrauben sind. Ein Gleitschuh erleichtert das Biegen und verhindert Rohrverformungen.

Verwendung:

Zum Kaltbiegen von **hartem** und weichem Kupferrohr, Weichstahlrohr, dünnwandigem Edelstahlrohr, blank oder ummantelt. Biegewinkel bis 180°. Bis 1 mm Wandstärke.
Biegeradius (Mitte Rohr): 32 mm

Technische Beschreibung

Biegeradius (Mitte Rohr)	32 mm
für Rohr-Außen-Ø	10 mm
maximaler Biegewinkel	180 Grad
Produktart	Biegeapparat