

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150412 HB7140-1 Sorte: HB7140-1
 Spanbrecher: VG
 Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm
 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 210 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	HB7140-1
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	VG
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 210 m/min

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen