

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen