

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7140-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1  
 Spanbrecher: VM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen