

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7140-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mmVorschub f : 0,2 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen