

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7140-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150404 HB7140-1 Sorte: HB7140-1

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 260 m/min
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen