



Digitale Bügelmessschraube mit Messspitze, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Drehende Messspindel, Hartmetallbestückte Messflächen

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357

Messtrommel-Teilung: 1/50

IP-Schutzart: IP 54

Kalibrierung: B1

Ablesung: 0,001 mm

Ablesung: 0,00005 Zoll

Fehlergrenze: 4 µm

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Ablesung	0,00005 Zoll
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	4 µm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357

IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------