

**Garant****mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 29/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Artikelklasse	21V

**Beschreibung****Ausführung:**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	95 mm
Plattengröße	08 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11,5 mm
Wendeplattenschraube	279815 11
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10

674248 TX10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500