

Garant**mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 42/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Artikelklasse	21V

Beschreibung**Ausführung:**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Hinweis:

Nur zum Ausdrehen und Anfasen!

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	11,5 mm
Gesamtlänge L	100,5 mm
Plattengröße	06 mm
Kopflänge L ₁	42 mm
Wendeplattenschraube	279815 10
Schaft-Ø D _s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Datenblatt

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500