

Garant**mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 56/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Artikelklasse	21V

Beschreibung**Ausführung:**

Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	56 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Wendeplattenschraube	279815 11
Plattengröße	08 mm
Spannhöhe L ₂	11,5 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10

674248 TX10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500