

Garant**Einstechplatte links, HB9635, Nutbreite m (H13): 0,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273908 0,8
GTIN	4045197929082
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Schneidenbreite w	0,85 mm
Nutbreite m (H13)	0,8 mm
t_{\max}	1,2 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke	0,7 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,05 mm
Wendeplattenzuordnung	links
Sorte	HB9635
Nuten nach Norm	DIN 471
Nuten nach Norm	DIN 472

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 170 mm/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	90 - 140 mm/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	170 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		